

VersaUV LEC2-330/640 将UV打印和切割技术推向了全新境界，具有出色的UV打印精度、精确的色彩还原、一体化的精准切割和广泛的介质兼容性。

VersaUV LEC2-330 是制作包装打样、色彩打样、高端标签、标识标牌、玻璃橱窗展示和小批量生产的理想设备。


访问 [www.rolanddg.com.cn](http://www.rolanddg.com.cn)

了解更多信息



#### 出色打印精度

得益于全新的喷头技术，优化了墨点大小和控墨系统，以杰出精度实现精美细节。更高效率的LED UV灯，让墨水固化速度更快一步。



#### 一体化解决方案

LEC2-330/640卷对卷设备可以进行打印、切割、模切、穿孔、涂层喷涂、浮雕效果等工作，还可以添加特殊纹理效果。



#### 灵活的墨水搭配

ECO-UV EUV5墨水支持CMYK、高遮蔽率的白墨、光油和涂层液 - 根据您的业务需求选择合适搭配。



#### 广泛介质兼容性

配备EUV5墨水的 LEC2-330/640可在多种介质上进行打印，包括箔印层、软膜、PE、PET膜、窗膜、背光灯片、PVC材料、横幅等多种特殊材料。



LEC2-330: 适用于制作包装打样、高端标签制作和小批量生产



LEC2-640: 适用于制作玻璃橱窗、高端的背光灯箱和墙体海报

### 规 格

型号	LEC2-330	LEC2-640
打印方式	压电式喷墨打印	
介质	宽度	182–762mm
	厚度	不超过 1.0mm (39密耳), 含背衬 (打印用) 不超过 0.4mm (16密耳), 含背衬: 0.22mm (9密耳), 不含背衬 (切割用)
	卷筒外径	不超过 210 mm (8.3英寸)
	卷筒承重	不超过 25 kg
	纸芯直径 <sup>1</sup>	76.2mm (3英寸) 或50.8mm (2英寸)
打印/切割宽度 <sup>2</sup>		不超过736 mm
墨盒	类型	ECO-UV (EUV5) 220 ml墨盒(白色) ECO-UV (EUV5) 500 ml墨盒(青色、品红、黄色、黑色、亮光、涂层液)
	颜色	六色 (青色、品红、黄色、黑色、白色x2,透明) 和底漆 六色 (青色、品红、黄色、黑色、白色x2,透明x2) 四色 (青色x2、品红、黄色x2、黑色x2)
墨盒固化装置	内置UV-LED灯	
打印分辨率 (每英寸点数)	1440dpi	
切割速度	10–300mm/秒 (0.4–11.8英寸/秒)	
刀压 <sup>3</sup>	30–500gf	
电源要求	交流电100到240V±10%, 30 A, 50/60 Hz	交流电 100至240V±10%, 32 A, 50/60Hz
尺寸 (带支架)	1945 (长) x 781 (宽) x 1316 (高) mm	2819 (长) x 781 (宽) x 1316 (高) mm
重量 (带支架)	125 kg	163 kg

规格、设计和尺寸的更改不再另行通知。

<sup>1</sup>本设备的介质支架专为纸管 (核心) 内径为3英寸的介质设计。如使用2英寸介质，则需选配的介质法兰。

<sup>2</sup>打印或切割长度取决于软件的限制。

<sup>3</sup>不能超过500gf 的瞬时刀压，必须根据介质厚度等工作情况调整刻刀压力。

配件		
内含配件		VersaWorks 6 RIP软件、罗兰DG打印机状态监控器、专用支架、电源线、刀片、刀座、压纸片、介质支架、裁纸备用刀片、清洗液、废墨瓶、用户手册等
选项		
ECO-UV Ink	EUV5-5CY	青色, 500 ml
	EUV5-5MG	品红, 500 ml
	EUV5-5YE	黄色, 500 ml
	EUV5-5BK	黑色, 500 ml
	EUV5-5GL	光油, 500 ml
	EUV5-5PR	涂层液, 500 ml
	EUV5-WH	白色, 220 ml
清洗液	SL-CL	清洁液, 220 ml
刀具	ZEC-U5032	用于反光及荧光乙烯材质标识的刀片, 2片
	ZEC-U3050	用于喷沙、纸板或厚乙烯材质的刀片, 5片
刀座	XD-CH3	树脂刀座, 可调节高度
	XD-CH4	可调节高度, 合金刀尖 – 蓝色、橙色、红色
BOFA	L204448202	空气净化器
自动卷取系统	TU4-64	卷取系统, 用于LEC2-640
	TU4-30	卷取系统, 用于LEC2-330
延展桌*	ET-30	适配LEC2-330, 用于利用半硬卡纸 (例如纸板) 制作包装模型。
张力杆*	TB-30	适配LEC2-330可用于软性包装的薄膜打印。



LEC2-330/640提供专业的全面保修方案, 可让您高枕无忧, 免受烦扰。



自带强大而易用的VersaWorks 6 RIP软件, 通过丰富功能来加快打印作业。

\*TB-30和ET-30无法同时使用。  
TU4-30需搭配TB-30才可正常工作。  
规格详情见[www.rolanddg.com.cn](http://www.rolanddg.com.cn)

罗兰公司保留更改产品规格、材料或配件的权利, 恕不另行通知。因此, 产品的实际输出可能相应改变。为确保输出质量, 可能需定期维护关键部件。更多详情, 请咨询罗兰公司。除本文件内明确声明的事项外, 未作任何默示的保证或担保。对于产品缺陷导致的任何附带或间接损害 (无论能否预见), 罗兰公司概不承担任何责任。复制或使用受版权保护的资料时, 必须遵守相关地方、国家和国际法律的规定。客户必须遵守所有适用法律的规定, 如发生侵权行为, 由客户自行承担侵权责任。